


サニタリーガイドー13

食品・医薬用ホースシリーズ

HACCP 適応製品


型 式	TSI型 トヨシリコン ホース	使用温度	-30℃～+150℃ ※注
材 質	シリコンゴム		
食品衛生法への対応		使用圧力	0～1.0Mpa
告 示	(20号) (267号) (85号)	サイズ(内径)	5～50mm

FDA 適合 **非塩ビ**

※注 油脂類は70℃以上で使用しないで下さい。




型 式	TSIS型 トヨシリコン Sホース	使用温度	-30℃～+150℃ ※注
材 質	シリコンゴム		
食品衛生法への対応		使用圧力	-0.1～0.7Mpa
告 示	(20号) (267号) (85号)	サイズ(内径)	25～38mm

FDA 適合 **バキューム OK**
非塩ビ

※注 油脂類は70℃以上で使用しないで下さい。



型 式	EC型 エコロン ホース	使用温度	-5℃～+60℃
材 質	ポリオレフィン系樹脂、スチレン系樹脂		
食品衛生法への対応		使用圧力	0～1.0Mpa
告 示	(20号) (267号) (85号)	サイズ(内径)	6～50mm

ダイオキシシン対策 **屋内専用**
非塩ビ



型 式	ECS型 エコロン Sホース	使用温度	-5℃～+60℃
材 質	ポリオレフィン系樹脂、スチレン系樹脂		
食品衛生法への対応		使用圧力	-0.1～0.3Mpa
告 示	(20号) (267号) (85号)	サイズ(内径)	25～50mm

ダイオキシシン対策 **バキューム OK**
非塩ビ **屋内専用**


型 式	TFB型 トヨフーズ ホース	使用温度	-5℃～+70℃
材 質	塩化ビニール樹脂、可塑剤(非フタル酸系)		
食品衛生法への対応		使用圧力	0～1.0Mpa
告 示	(20号) (267号) (85号)	サイズ(内径)	6～50mm

非フタル酸対応 **耐圧力**

※焼却しないで下さい。800℃未満の低温で焼却するとダイオキシシンが発生する恐れがあります。



型 式	TFS型 トヨフーズ Sホース	使用温度	-5℃～+70℃
材 質	塩化ビニール樹脂、可塑剤(非フタル酸系)		
食品衛生法への対応		使用圧力	-0.1～0.4Mpa
告 示	(20号) (267号) (85号)	サイズ(内径)	25～63mm

非フタル酸対応 **バキューム OK**

※焼却しないで下さい。800℃未満の低温で焼却するとダイオキシシンが発生する恐れがあります。



型 式	TGF型 トヨリング Fホース	使用温度	-5℃～+70℃
材 質	塩化ビニール樹脂、可塑剤(非フタル酸系)		
食品衛生法への対応		使用圧力	-0.1～0.5Mpa
告 示	(20号) (267号) (85号)	サイズ(内径)	15～50mm

非フタル酸対応 **バキューム OK**

※焼却しないで下さい。800℃未満の低温で焼却するとダイオキシシンが発生する恐れがあります。



型 式	FF型 トヨフッソ ホース	使用温度	-5℃～+70℃
材 質	4フッ化系フッ素樹脂、ポリウレタン樹脂、塩化ビニール樹脂		
食品衛生法への対応		使用圧力	0～1.0Mpa
告 示	(20号) (267号) (85号)	サイズ(内径)	9～25mm

非フタル酸対応 **非粘着性**

※焼却しないで下さい。焼却すると有害ガスが発生します。

◆製品一覧表 (ホース用継手&ホースクリップ)



ヘルールコネクター TC6
材質: SUS316L



ヘルールコネクター TC3
材質: SUS316L



ホースアダプター
材質: SUS304/316L